

## Prateleiras Rodafuso

<b>Localização de referencia</b>	<b>AI - 01-30</b>	<b>Localização de referencia</b>	<b>AI 31-60</b>
Altura do Montante	2160 mm	Altura do Montante	2160 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. De Prateleiras	30	Quant. de Prateleira	30
Quant. de nível	5	Quant. de nível	5
Quant. de módulos	6	Quant. de módulos	6

<b>Localização de referencia</b>	<b>AI - 61-90</b>	<b>Localização de referencia</b>	<b>AI - 91-120</b>
Altura do Montante	2160 mm	Altura do Montante	2160 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	30	Quant. de Prateleira	30
Quant. de nível	5	Quant. de nível	5
Quant. de módulos	6	Quant. de módulos	6

<b>Localização de referencia</b>	<b>AI 121-185</b>
Altura do Montante	2160 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	65
Quant. de nível	5
Quant. de módulos	13

<b>Localização de referencia</b>	<b>BS 01-36</b>	<b>Localização de referencia</b>	<b>BS 37-72</b>
Altura do Montante	2670 mm	Altura do Montante	2670 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	30	Quant. de Prateleira	30
Quant. de nível	5	Quant. de nível	5
Quant. de módulos	6	Quant. de módulos	6

<b>Localização de referencia</b>	<b>BS 73-108</b>	<b>Localização de referencia</b>	<b>BS 109-144</b>
Altura do Montante	2670 mm	Altura do Montante	2670 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	30	Quant. de Prateleira	30
Quant. de nível	5	Quant. de nível	5
Quant. de módulos	6	Quant. de módulos	6

<b>Localização de referencia</b>	<b>BS 145-222</b>
Altura do Montante	2670 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	65
Quant. de nível	5
Quant. de módulos	13

## Prateleiras Parafuso Allen

Localização de referencia	P 6	Localização de referencia		Localização de referencia
Altura do Montante	4000 mm	Altura do Montante	4000 mm	Altura do N 4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho d 0x700 mm
Quant. De Prateleiras	18	Quant. de Prateleira	18	Quant. de f 27
Quant. de nivel	9	Quant. de nivel	9	Quant. de i 9
Quant. de módulos	2	Quant. de módulos	2	Quant. de j 3

Localização de referencia	P6 - 01/54	Localização de referencia	P5 - 01/54	Localização de referencia	P5 - 01/54
Altura do Montante	4000 mm	Altura do Montante	4000 mm	Altura do N 4000 mm	
Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho da Prateleira	920x700 mm	Tamanho d 0x700 mm	
Quant. de Prateleira	27	Quant. de Prateleira	27	Quant. de f 27	
Quant. de nivel	9	Quant. de nivel	9	Quant. de i 9	
Quant. de módulos	3	Quant. de módulos	3	Quant. de j 3	

Localização de referencia	P5 01/90
Altura do Montante	4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	36
Quant. de nivel	9
Quant. de módulos	4

Localização de referencia	Corredor Paral - Central
Altura do Montante	4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	72
Quant. de nivel	9
Quant. de módulos	8

Localização de referencia	P2-50/52 ATE 66
Altura do Montante	4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	9
Quant. de nivel	9
Quant. de módulos	1

Localização de referencia	P2 -49/54/53 até 65
Altura do Montante	4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	9
Quant. de nivel	9
Quant. de módulos	1

Localização de referencia	P3 - 25/27 até 41
Altura do Montante	4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	9
Quant. de nivel	9
Quant. de módulos	1

Localização de referencia	P3 - 26/28 até 42
Altura do Montante	4000 mm
Tamanho da Prateleira	920x700 mm
Quant. de Prateleira	9
Quant. de nivel	9
Quant. de módulos	1